


**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,14 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Lomilec odrezkov	WQ
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	CA125P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje