


**CNMG 120412 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Podajanje $f$	0,14 - 0,5 mm/v
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	WQ
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje