


**CNMG 120408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo rezanje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje