


**CNMG 120416, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Zvrst	CA125P
Lomilec odrezkov	PH

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje