


**CNMG 120412, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PH
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA125P
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje