


**CNMM 120408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Lomilec odrezkov	PX
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Globina reza a_p	1 - 11 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje