


**CNMM 160616, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Lomilec odrezkov	PX
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje