


**CNMM 190608, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PX
Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190608
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
Podajanje $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje