


**CNMM 160612, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PX
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje