

**DC.T 070202, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Zvrst	CA125P
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	HQ

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje