


**SNMG 120408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Zvrst	CA125P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PMG
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje