

**TNMG 220404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PMG
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220404

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje