

**TNMG 160408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Lomilec odrezkov	PMG
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje