


**WNMG 080404 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Globina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Zvrst	CA125P
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
Lomilec odrezkov	WP
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje