


**WN.G 080404, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA125P
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PMG
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WN.G 080404
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje