


**CCMT 060202 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260093 CA125P
GTIN	4960664017461
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Toleranca	M
Lomilec odrezkov	WP
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 180 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Podajanje f	0,07 - 0,5 mm/v
Zvrst	CA125P

Radij rezila	0,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje