

**CCMT 120412, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120412
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 260 m/min

Radij rezila	1,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje