

**CC.T 09T304, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA125P
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje