

**DCMX 070204 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260383 CA125P
GTIN	4960664017928
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	WP
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 070204
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Zvrst	CA125P
Globina reza a_p	0,15 - 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje