

**DC.T 11T302, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Toleranca	M
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje