

**DC.T 11T304, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	CA125P
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje