


**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Globina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Lomilec odrezkov	WP
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Zvrst	CA115P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje