

**CNMG 120408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PQ
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	CA115P
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje