


**CNMM 160616, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Lomilec odrezkov	PX
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Zvrst	CA115P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616
Podajanje $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	neprekinjen

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje