

**CNMG 120416, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PH
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Radij rezila	1,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje