

**DNMG 150604, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA115P
Lomilec odrezkov	PQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje