

**TNMG 220404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220404
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	PMG
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje