

**VBMT 160408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 340 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje