


**CNMG 120404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	CA115P
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PMG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje