


**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250211 CA115P |
| GTIN | 4960664042401 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Glavna uporaba | P |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Podajanje f | 0,14 - 0,5 mm/v |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Globina reza a_p | 0,5 - 3 mm |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Zvrst | CA115P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 180 - 400 m/min |
| Lomilec odrezkov | WQ |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje