

**CNMG 120416, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	PMG
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Zvrst	CA115P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje