

**CNMG 120408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA115P
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	170 - 380 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo rezanje
Rezalni pogoji	neprekinjen

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje