

**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120408, za srednje grobo obdelavo, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	CA115P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	PMG
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni pogoji	neprekinjen

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje