


**CNMG 120412 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA115P
Lomilec odrezkov	WQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,14 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje