

**CNMG 160608, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Lomilec odrezkov	PH
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Zvrst	CA115P
Globina reza a_p	1 - 10 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje