

**CNMG 160612, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Lomilec odrezkov	PH
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje