


**CNMG 160616, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA115P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	PH
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza a_p	1 - 10 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje