


**CNMM 160612, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Lomilec odrezkov	PX
Zvrst	CA115P
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje