

**CC.T 060202, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 270 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT060202-HQ CA115P
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA115P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje