


**CC.T 060202, Zvrst: CA115P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 340 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje