


**SNMG 120408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Lomilec odrezkov	PH
Podajanje f	0,3 - 1 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje