


**SNMG 120408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA115P
Lomilec odrezkov	PMG
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje