

**TNMG 160404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	CA115P
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	PMG
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje