

**TNMG 160404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	PQ
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje