


**SNMG 120408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	CA115P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje