

**TNMG 220408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PMG
Zvrst	CA115P
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje