

**VNMG 160408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	PQ
Zvrst	CA115P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Radij rezila	0,4 mm

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje