


**WNMG 080416, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080416
Lomilec odrezkov	PMG
Toleranca	M
Radij rezila	1,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA115P
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje