


**CC.T 060204, Zvrst: CA115P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT060204-HQ CA115P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 270 m/min

Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje