

**WNMG 080412, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PMG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	CA115P

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje